

**Garant****Korunková fréza, se závitem, ocel, Typ: 18/M6****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	217253 18/M6
GTIN	4045197597885
Třída artiklu	21Q

**Popis****Upozornění:**

Skutečná hloubka zápichu  $S_{max}$  se vypočítá takto:  $(D-d_1) / 2$ .

Výměna nástroje: PowerCard

Vnitřní chlazení: ano

Nejmenší  $\varnothing$  otvoru D: 14 - 22 mm

Rozměr závitu M: M6 mm

Pro typ destiček: P16

Vnitřní  $\varnothing$   $d_1$ : 11 mm

Maximální hloubka řezu  $S_{max}$ : 5,5 mm

Délka vyložení  $L_1$ : 15 mm

**Technický popis**

Sada upínacích šroubů	219818 (8IP; 3,8 Nm)
Nejmenší $\varnothing$ otvoru D	14 - 22 mm
Maximální hloubka řezu $S_{max}$	5,5 mm
Rozměr závitu M	M6 mm
Provedení stopky	se závitem
Vnitřní $\varnothing$ $d_1$	11 mm

Délka vyložení $L_1$	15 mm
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	18,5 mm
Pro typ destiček	P16
Ø vrtání	16 mm
Hloubka závitů	15 mm
Vnitřní chlazení	ano
Materiál frézy	se závitem, ocel
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Korunková fréza

---

## Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 10dílná	219818
--	--------