

Garant**Záhlubník se zpětným chodem 180°, Maximální zahloubení Ø D: 57mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	217180 57
GTIN	4045197465726
Třída artiklu	210

Popis

Provedení:**S jedním břitem (z = 1).****Upozornění:**

Rozměr e = naprogramovaný rozměr (informace na konci stránky). Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 5,5** s čepelí č. **674252 vel. 20IP**.

Technický popis

Provedení stopky	Weldon
Počet břitů Z	1
L ₃	120 mm
Naprogramovaný rozměr e	9,55 mm
Ø zahloubení D	57 mm
Minimální Ø d _{min}	39 mm
Ø stopky D ₅ h6	40 mm
Délka vyložení L ₁	150 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219848 (20IP; 5,5 Nm)
Vhodná vyměnitelná břitová destička	260158
Vnitřní chlazení	ano
Celková délka L	220 mm

Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Záhlubníky

Příslušenství

Upínací šroub	219945
Sada šroubů pro vyměnitelné destičky10-dílná	219848