



## Vytahovák šroubů s úzkými drážkami, Typ: 6



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	082860 6
GTIN	2050001695390
Třída artiklu	04D

### Popis

**Provedení:**

Z tuhé chromvanadiové oceli. Ostré hrany drážek se pevně zaryjí do šroubu a vyšroubují jej. Se 4hranem pro ovládání pomocí vratidla apod.

**Použití:**

Pro vyšroubování zalomených šroubů s pravotočivým závitem (předvrtání Ø otvoru dle tabulky, vytahovák šroubů otáčet vlevo).

**Vhodné pro:**

Ocel.

**Upozornění:**

Závity UNC a UNF k dodání na poptávku.

### Technický popis

Typ	6
Vhodné pro šrouby / čepy	M18 – M24
Ø předvrtání	12 mm
Vhodné pro nátrubky (šroubení)	3/8 palec
Vhodné pro	ocel
Druh produktu	Vytahovák šroubů