

**Garant****Záhlubník se zpětným chodem 180°, Maximální zahloubení Ø D: 40mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	217180 40
GTIN	4045197281272
Třída artiklu	210

## Popis

**Provedení:****S jedním břitem (z = 1).****Upozornění:**

Rozměr e = naprogramovaný rozměr (informace na konci stránky). Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 3,0** s čepelí č. **674252 vel. 15IP**.

## Technický popis

Počet břitů Z	1
L <sub>2</sub>	103 mm
Ø stopky D <sub>s</sub> h6	32 mm
Minimální Ø d <sub>min</sub>	25 mm
L <sub>3</sub>	95 mm
Délka vyložení L <sub>1</sub>	123 mm
Provedení stopky	Whistle Notch
Ø nákrůžku D <sub>1</sub>	40 mm
Naprogramovaný rozměr e	8,05 mm
Ø zahloubení D	40 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	219844 (15IP; 3,0 Nm)
Vhodná vyměnitelná břitová destička	260150

Vnitřní chlazení	ano
Celková délka L	183 mm
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Záhlubníky

## Příslušenství

Upínací šroub	219844
Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 3,0 Nm	211750 3,0
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP