

Garant**Záhlubník se zpětným chodem 180°, Maximální zahloubení Ø D: 66mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 217180 66 |
| GTIN | 4045197465733 |
| Třída artiklu | 210 |

Popis**Provedení:****S jedním břitem (z = 1).****Upozornění:**

Rozměr e = naprogramovaný rozměr (informace na konci stránky). Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 5,5** s čepelí č. **674252 vel. 20IP**.

Technický popis

| | |
|--|-----------------------|
| L ₃ | 135 mm |
| Ø stopky D ₅ h ₆ | 50 mm |
| Naprogramovaný rozměr e | 11,05 mm |
| Délka vyložení L ₁ | 165 mm |
| Počet břitů Z | 1 |
| Minimální Ø d _{min} | 45 mm |
| Ø zahloubení D | 66 mm |
| Provedení stopky | Weldon |
| Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 219848 (20IP; 5,5 Nm) |
| Vhodná vyměnitelná břitová destička | 260158 |
| Vnitřní chlazení | ano |
| Celková délka L | 245 mm |

| | |
|-----------------|------------|
| Výměna nástroje | PowerCard |
| Druh produktu | Záhlubníky |

Příslušenství

| | |
|--|--------|
| Sada šroubů pro vyměnitelné destičky10-dílná | 219848 |
| Upínací šroub | 219945 |