

**Garant****Rovinná fréza 45° pravotočivá, s otvorem, Ø D / počet břitů Z: 80/5mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	214200 80/5
GTIN	4045197131430
Třída artiklu	210

**Popis****Upozornění:**Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 5,7** s čepelí č. **674252 vel. 20IP**.**Technický popis**

Celková délka $L_{\text{celk.}}$	50 mm
Maximální vnější $\varnothing D_{\text{max}}$	93 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	SE.. 1204..
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219800 (20IP; 5,7 Nm)
$\varnothing$ břitu $D_c$	80 mm
Upínací otvor $\varnothing$	27 mm
Počet břitů Z	5
Provedení stopky	s otvorem
Úhel nastavení $\kappa$	45 stupeň

Dělení břitů	nestejné
Vnitřní chlazení	ano
Strategie obrábění	MTC
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	rovinná fréza

### Příslušenství

Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 5,7 Nm	211750 5,7
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 20IP	674252 20IP
Sada šroubů pro vyměnitelné destičky10dílná	219800