

**Rohová fréza 90° MECX, válcová stopka, Ø D / počet břitů Z: 20/5mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	227100 20/5
GTIN	4960664462834
Třída artiklu	250

**Popis****Popis:**

Zlepšená produktivita i při nestabilních podmínkách obrábění díky velmi úzkým roztečím. Nízké řezné síly a vysoká stabilita pro nízké sklony k vibracím. Umožňuje provádění různých frézovacích operací, jako rohové frézování, šikmé zanořování atd.

**Technický popis**

Celková délka $L_{\text{celk.}}$	110 mm
Délka vyložení $L_1$	20 mm
Ø břitu $D_c$	20 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	BD.. 0703
Šroub pro vyměnitelné destičky	229707 (T6; 0,45 Nm)
Ø stopky $D_s$ h6	20 mm
Maximální hloubka řezu $a_{p \text{ max}}$	6 mm
Počet břitů Z	5
Délka šikmého zanořování L pro $\alpha_{\text{max}}$	16 mm
Vrtací kruhové frézování Ø $D_{\text{max}}$	38 mm
Vrtací kruhové frézování Ø $D_{\text{min}}$	37 mm
Úhel šikmého zanořování $\alpha_{\text{max}}$	0,72 stupeň
Ø $D_3$	17 mm

Provedení stopky	válcová stopka
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Rohové frézování
Použití frézy	Kruhové frézování
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Rohová fréza

---

## Příslušenství

Upínací šroub	229707
---------------	--------