



## Rohová fréza 90° MECX, válcová stopka, Ø D / počet břitů Z: 32/8mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	227100 32/8
GTIN	4960664462919
Třída artiklu	250

### Popis

#### Popis:

Zlepšená produktivita i při nestabilních podmínkách obrábění díky velmi úzkým roztečím. Nízké řezné síly a vysoká stabilita pro nízké sklony k vibracím. Umožňuje provádění různých frézovacích operací, jako rohové frézování, šikmé zanořování atd.

### Technický popis

Maximální hloubka řezu $a_{p \max}$	6 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	BD.. 0703
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	130 mm
Ø stopky $D_s$ h6	32 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	229707 (T6; 0,45 Nm)
Ø břitu $D_c$	32 mm
Délka vyložení $L_1$	30 mm
Počet břitů Z	8
Délka šikmého zanořování L pro $\alpha_{\max}$	28 mm
Vrtací kruhové frézování Ø $D_{\max}$	62 mm
Vrtací kruhové frézování Ø $D_{\min}$	61 mm
Úhel šikmého zanořování $\alpha_{\max}$	0,41 stupeň
Ø $D_3$	29 mm

Provedení stopky	válcová stopka
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Rohové frézování
Použití frézy	Kruhové frézování
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Rohová fréza

---

## Příslušenství

Upínací šroub	229707
---------------	--------