

Garant

Frézovací destička pro pojistné drážky se sražením hrany, HB7720, Jmenovitý rozměr tloušťky kroužku: 1,6mm

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	217261 1,6
GTIN	4045197216588
Třída artiklu	21C

Technický popis

Hloubka t	1 mm
Šířka drážky W -0,03	1,68 mm
Jmenovitý rozměr tloušťky kroužku	1,6 mm
Fazetka C	0,15×45° mm
Typ	HB7720
Vnější Ø D	16 mm
Typ	P16
Počet břitů Z	6
Druh produktu	Řezná vložka pro kruhové frézování

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Hliník, plasty	vhodný	500 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	400 m/min	N
Al > 10% Si	vhodný	250 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	250 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	180 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	120 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	120 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	100 m/min	P
Ocel < 55 HRC	vhodný	60 m/min	H
Ocel < 60 HRC	vhodný	45 m/min	H
Ocel < 65 HRC	vhodný	35 m/min	H
Ocel < 67 HRC	vhodný	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	vhodný	80 m/min	S
GG(G)	vhodný	180 m/min	K
Uni	vhodný		
mokrý max.	vhodný		
suchý	vhodný		