

**Rohová fréza 90° MECX, válcová stopka, Ø D / počet břitů Z: 21/4Lmm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	227100 21/4L
GTIN	4960664462841
Třída artiklu	250

Popis**Popis:**

Zlepšená produktivita i při nestabilních podmínkách obrábění díky velmi úzkým roztečím. Nízké řezné síly a vysoká stabilita pro nízké sklony k vibracím. Umožňuje provádění různých frézovacích operací, jako rohové frézování, šikmé zanořování atd.

Vnitřní chlazení: ano

Ø břitu D_c : 21 mm

Počet břitů Z: 4

Maximální hloubka řezu $a_{p\ max}$: 6 mm

Délka vyložení L_1 : 20 mm

Celková délka $L_{celk.}$: 110 mm

Ø stopky D_s h6: 20 mm

Technický popis

Maximální hloubka řezu $a_{p\ max}$	6 mm
Celková délka $L_{celk.}$	110 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	229707 (T6; 0,45 Nm)
Délka vyložení L_1	20 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	BD.. 0703
Ø stopky D_s h6	20 mm
Ø břitu D_c	21 mm
Počet břitů Z	4

Délka šikmého zanořování L pro α_{\max}	17 mm
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\max}$	40 mm
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\min}$	39 mm
Úhel šikmého zanořování α_{\max}	0,67 stupeň
$\varnothing D_3$	18 mm
Provedení stopky	válcová stopka
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Rohové frézování
Použití frézy	Kruhové frézování
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Rohová fréza

Příslušenství

Upínací šroub

229707