



Rohová fréza 90° MEC11T, válcová stopka, Ø D / počet břitů Z: 24/3Lmm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	227300 24/3L
GTIN	4960664460953
Třída artiklu	250

Popis

Popis:

MEC11T typ frézy s vyšší stabilitou díky nižšímu počtu břitů než MECX. Díky tomu je možný zvýšený posuv na jednotlivý zub.

Technický popis

Šroub pro vyměnitelné destičky	229708 (T8; 1,2 Nm)
Ø stopky D_s h6	20 mm
Celková délka $L_{celk.}$	120 mm
Maximální hloubka řezu $a_{p max}$	10 mm
Délka vyložení L_1	29 mm
Ø břitu D_c	24 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	BD.. 11T3
Počet břitů Z	3
Délka šikmého zanořování L pro α_{max}	17 mm
Vrtací kruhové frézování Ø D_{max}	46 mm
Vrtací kruhové frézování Ø D_{min}	42 mm
Úhel šikmého zanořování α_{max}	0,67 stupeň
Ø D_3	18 mm
Provedení stopky	válcová stopka

Úhel nastavení k	90 stupeň
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Rohové frézování
Použití frézy	Kruhové frézování
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Rohová fréza

Příslušenství

Upínací šroub	229708
---------------	--------