

**Rohová fréza 90° MEC11T, válcová stopka, Ø D / počet břitů Z: 25/3mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	227300 25/3
GTIN	4960664396108
Třída artiklu	250

Popis**Popis:**

MEC11T typ frézy s vyšší stabilitou díky nižšímu počtu břitů než MECX. Díky tomu je možný zvýšený posuv na jednotlivý zub.

Technický popis

Ø stopky D_s h6	25 mm
Celková délka $L_{celk.}$	120 mm
Ø břitu D_c	25 mm
Délka vyložení L_1	32 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	229708 (T8; 1,2 Nm)
Vhodná vyměnitelná břitová destička	BD.. 11T3
Maximální hloubka řezu $a_{p\ max}$	10 mm
Počet břitů Z	3
Délka šikmého zanořování L pro α_{max}	18 mm
Vrtací kruhové frézování Ø D_{max}	48 mm
Vrtací kruhové frézování Ø D_{min}	44 mm
Úhel šikmého zanořování α_{max}	0,64 stupeň
Ø D_3	19 mm
Provedení stopky	válcová stopka

Úhel nastavení k	90 stupeň
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Rohové frézování
Použití frézy	Kruhové frézování
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Rohová fréza

Příslušenství

Upínací šroub	229708
---------------	--------