


Garant

Frézovací destička pro pojistné drážky bez sražení hrany, HB7720, Jmenovitý rozměr tloušťky kroužku: 0,9 mm

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	217267 0,9
GTIN	4045197542922
Třída artiklu	21C

Popis

Frézovací destička pro pojistné drážky bez sražení hrany 0,9 mm Šířka drážky W –0,03: 0,98 mm
Hloubka t pro P12: 1,2 mm
Rádus R: 0,3 mm

Technický popis

Jmenovitý rozměr tloušťky kroužku	0,9 mm
Šířka drážky W –0,03	0,98 mm
Hloubka t pro P12	1,2 mm
Rádus R	0,3 mm
Typ	HB7720
Vnější Ø D	9,6 mm
Typ	P12
Počet břitů Z	3
Druh produktu	Řezná vložka pro kruhové frézování

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Hliník, plasty	vhodný	400 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	300 m/min	N
Al > 10% Si	vhodný	250 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	250 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	180 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	120 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	100 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	80 m/min	P
Ocel < 55 HRC	vhodný	60 m/min	H
Ocel < 60 HRC	vhodný	45 m/min	H
Ocel < 65 HRC	vhodný	35 m/min	H
Ocel < 67 HRC	vhodný	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	vhodný	60 m/min	S
GG(G)	vhodný	120 m/min	K
Uni	vhodný		
mokrý max.	vhodný		
suché	vhodný		