

**Rohová fréza 90° MECX, válcová stopka, Ø D / počet břitů Z: 25/7mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	227100 25/7
GTIN	4960664462889
Třída artiklu	250

Popis**Popis:**

Zlepšená produktivita i při nestabilních podmínkách obrábění díky velmi úzkým roztečím. Nízké řezné síly a vysoká stabilita pro nízké sklony k vibracím. Umožňuje provádění různých frézovacích operací, jako rohové frézování, šikmé zanořování atd.

Technický popis

Ø stopky D_s h6	25 mm
Délka vyložení L_1	25 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	BD.. 0703
Celková délka $L_{celk.}$	120 mm
Ø břitu D_c	25 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	229707 (T6; 0,45 Nm)
Maximální hloubka řezu $a_{p\ max}$	6 mm
Počet břitů Z	7
Délka šikmého zanořování L pro α_{max}	21 mm
Vrtací kruhové frézování Ø D_{max}	48 mm
Vrtací kruhové frézování Ø D_{min}	47 mm
Úhel šikmého zanořování α_{max}	0,55 stupeň
Ø D_3	22 mm

Provedení stopky	válcová stopka
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Rohové frézování
Použití frézy	Kruhové frézování
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Rohová fréza

Příslušenství

Upínací šroub	229707
---------------	--------