



Rohová fréza 90° MEC11T, válcová stopka, Ø D / počet břitů Z: 19/3L mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	227300 19/3L
GTIN	4960664460939
Třída artiklu	250

Popis

Popis:

MEC11T typ frézy s vyšší stabilitou díky nižšímu počtu břitů než MECX. Díky tomu je možný zvýšený posuv na jednotlivý zub.

Vnitřní chlazení: ano

Ø břitu D_c : 19 mm

Počet břitů Z: 3

Maximální hloubka řezu $a_{p\ max}$: 10 mm

Délka vyložení L_1 : 26 mm

Celková délka $L_{celk.}$: 100 mm

Ø stopky D_s h6: 16 mm

Technický popis

Ø stopky D_s h6	16 mm
Maximální hloubka řezu $a_{p\ max}$	10 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	BD.. 11T3
Ø břitu D_c	19 mm
Délka vyložení L_1	26 mm
Celková délka $L_{celk.}$	100 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	229708 (T8; 1,2 Nm)
Počet břitů Z	3
Délka šikmého zanořování L pro α_{max}	12 mm

Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\max}$	36 mm
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\min}$	27 mm
Úhel šikmého zanořování α_{\max}	0,95 stupeň
$\varnothing D_3$	13 mm
Provedení stopky	válcová stopka
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Rohové frézování
Použití frézy	Kruhové frézování
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Rohová fréza

Příslušenství

Upínací šroub	229708
---------------	--------