



## Vytahovák šroubů s úzkými drážkami, Typ: 7



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	082860 7
GTIN	4012929450701
Třída artiklu	04D

### Popis

**Provedení:**

Z tuhé chromvanadiové oceli. Ostré hrany drážek se pevně zaryjí do šroubu a vyšroubují jej. Se 4hranem pro ovládání pomocí vratidla apod.

**Použití:**

Pro vyšroubování zalomených šroubů s pravotočivým závitem (předvrtání Ø otvoru dle tabulky, vytahovák šroubů otáčet vlevo).

**Vhodné pro:**

Ocel.

**Upozornění:**

Závity UNC a UNF k dodání na poptávku.

### Technický popis

Typ	7
Vhodné pro šrouby / čepy	M24 – M33
Vhodné pro nátrubky (šroubení)	1/2 palec
Ø předvrtání	15 mm
Vhodné pro	ocel
Druh produktu	Vytahovák šroubů