


**Rohová fréza 90° MECX, s otvorem, Ø D / počet břitů Z: 32/8mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	227115 32/8
GTIN	4960664462933
Třída artiklu	250

**Technický popis**

Ø břitu $D_c$	32 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	BD.. 0703
Šroub pro vyměnitelné destičky	229707 (T6; 0,45 Nm)
Celková délka $L_{celk.}$	40 mm
Maximální hloubka řezu $a_{p max}$	6 mm
Upínací otvor Ø	16 mm
Počet břitů Z	8
Úhel šikmého zanořování $\alpha_{max}$	0,41 stupeň
Délka šikmého zanořování L pro $\alpha_{max}$	28 mm
Vrtací kruhové frézování Ø $D_{min}$	61 mm
Vrtací kruhové frézování Ø $D_{max}$	62 mm
Ø $D_3$	29 mm
Provedení stopky	s otvorem
Úhel nastavení $\kappa$	90 stupeň

Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Rohové frézování
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Rohová fréza

---

## Příslušenství

Upínací šroub	229707
---------------	--------