

**Rohová fréza 90° MEC11T, válcová stopka, Ø D / počet břitů Z: 32/4mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	227300 32/4
GTIN	4960664396146
Třída artiklu	250

**Popis****Popis:**

MEC11T typ frézy s vyšší stabilitou díky nižšímu počtu břitů než MECX. Díky tomu je možný zvýšený posuv na jednotlivý zub.

**Technický popis**

Maximální hloubka řezu $a_{p\ max}$	10 mm
Délka vyložení $L_1$	40 mm
Ø stopky $D_s$ h6	32 mm
Celková délka $L_{celk.}$	130 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	BD.. 11T3
Šroub pro vyměnitelné destičky	229708 (T8; 1,2 Nm)
Ø břitu $D_c$	32 mm
Počet břitů Z	4
Délka šikmého zanořování L pro $\alpha_{max}$	25 mm
Vrtací kruhové frézování Ø $D_{max}$	62 mm
Vrtací kruhové frézování Ø $D_{min}$	58 mm
Úhel šikmého zanořování $\alpha_{max}$	0,46 stupeň
Ø $D_3$	26 mm

Provedení stopky	válcová stopka
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Rohové frézování
Použití frézy	Kruhové frézování
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Rohová fréza

---

## Příslušenství

Upínací šroub	229708
---------------	--------