

**BDMT 070308 ER-JS, PR1225, Typ: INOX****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	227147 INOX
GTIN	4960664609215
Třída artiklu	25A

**Popis****Upozornění:**

Směrné hodnoty pro  $a_e = 0,3 \times D$ . Přesných  $90^\circ$  do  $a_p = 4$  mm.

Rohový rádius: 0,8 mm

Posuv  $f_z$  na zub: 0,05 – 0,08 mm

**Technický popis**

Typ	INOX
Posuv $f_z$ na zub	0,05 – 0,08 mm
Rohový rádius	0,8 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	BDMT 070308 ER-JS
Typ	PR1225
Řezný materiál	TK
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

**Údaje o uživateli**

	<b>Použití</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	200 m/min	P
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	180 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	180 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	140 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	140 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	180 m/min	M
mokrý max.	omezené použití		
mokrý min.	omezené použití		
suché	vhodný		
Vzduch	vhodný		