


Rohová fréza 90° MECX, s otvorem, Ø D / počet břitů Z: 40/10mm

Údaje o objednávce

Artikové číslo	227115 40/10
GTIN	4960664462940
Třída artiklu	250

Technický popis

Šroub pro vyměnitelné destičky	229707 (T6; 0,45 Nm)
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	40 mm
Maximální hloubka řezu $a_{p \text{ max}}$	6 mm
Ø břitu D_c	40 mm
Upínací otvor Ø	22 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	BD.. 0703
Počet břitů Z	10
Úhel šikmého zanořování α_{max}	0,32 stupeň
Délka šikmého zanořování L pro α_{max}	36 mm
Vrtací kruhové frézování Ø D_{min}	77 mm
Vrtací kruhové frézování Ø D_{max}	78 mm
Ø D_3	37 mm
Provedení stopky	s otvorem

Úhel nastavení k	90 stupeň
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Rohové frézování
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Rohová fréza

Příslušenství

Upínací šroub	229707
---------------	--------