

**Garant****Korunková fréza (bez destičky), tvrdokov, Typ: 11L****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	217405 11L
GTIN	4045197216915
Třída artiklu	21Q

**Popis****Provedení:**

Č. 217400 vel. 8 a vel. 11, stejně tak č. 217405 vel. 11L bez vnitřního chlazení.

Výměna nástroje: PowerCard

Vnitřní chlazení: ne

Pro typ destiček: 03

Nejmenší  $\varnothing$  otvoru D: 10,6 mm

Vnitřní  $\varnothing$   $d_1$ : 7,4 mm

Maximální hloubka řezu  $S_{max}$ : 1,6 mm

Délka vyložení  $L_1$ : 34,2 mm

Celková délka  $L_{celk.}$ : 74,2 mm

**Technický popis**

Sada upínacích šroubů	219820 (6 IP; 0,6 Nm)
Vnitřní $\varnothing$ $d_1$	7,4 mm
Provedení stopky	Weldon
$\varnothing$ stopky $D_s$ h6	10 mm
Délka vyložení $L_1$	34,2 mm
Maximální hloubka řezu $S_{max}$	1,6 mm
Nejmenší $\varnothing$ otvoru D	10,6 mm
Celková délka $L_{celk.}$	74,2 mm
Pro typ destiček	03
Vnitřní chlazení	ne

Materiál frézy	tvrdokov
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Korunková fréza

---

## Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky10-dílná	219820
--	--------