

Garant

Frézovací destička pro pojistné drážky bez sražení hrany, HB7720, Jmenovitý rozměr tloušťky kroužku: 1,1 mm

**Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 217454 1,1 |
| GTIN | 4045197217202 |
| Třída artiklu | 21C |

Technický popis

| | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Hloubka t | 0,9 mm |
| Jmenovitý rozměr tloušťky kroužku | 1,1 mm |
| Šířka drážky W -0,03 | 1,18 mm |
| Rádus R | 0,3 mm |
| Typ | HB7720 |
| Vnější Ø D | 10,6 mm |
| Tloušťka E | 2,34 mm |
| Typ | 03 |
| Počet břitů Z | 3 |
| Druh produktu | Řezná vložka pro kruhové frézování |

Údaje o uživateli

| | Použití | V_c | Kód ISO |
|-------------------------------|---------|-----------|---------|
| Hliník, plasty | vhodný | 600 m/min | N |
| Hliník (krátké třísky) | vhodný | 500 m/min | N |
| Al > 10% Si | vhodný | 400 m/min | N |
| Ocel < 500 N/mm ² | vhodný | 260 m/min | P |
| Ocel < 750 N/mm ² | vhodný | 220 m/min | P |
| Ocel < 900 N/mm | vhodný | 180 m/min | P |
| Ocel < 1100 N/mm ² | vhodný | 100 m/min | P |
| Ocel < 1400 N/mm | vhodný | 80 m/min | P |
| Ocel < 55 HRC | vhodný | 60 m/min | H |
| Ocel < 60 HRC | vhodný | 45 m/min | H |
| Ocel < 65 HRC | vhodný | 35 m/min | H |
| Ocel < 67 HRC | vhodný | 30 m/min | H |
| INOX < 900 N/mm ² | vhodný | 130 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | vhodný | 120 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | vhodný | 100 m/min | S |
| GG(G) | vhodný | 120 m/min | K |
| Uni | vhodný | | |
| mokrý max. | vhodný | | |
| suché | vhodný | | |