

**Garant****Korunková fréza (bez destičky), tvrdokov, Typ: 20L****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	217405 20L
GTIN	4045197216939
Třída artiklu	21Q

**Popis****Provedení:**

Č. 217400 vel. 8 a vel. 11, stejně tak č. 217405 vel. 11L bez vnitřního chlazení.

Výměna nástroje: PowerCard

Vnitřní chlazení: ano

Pro typ destiček: 02

Nejmenší  $\varnothing$  otvoru D: 17,5 mm

Vnitřní  $\varnothing$   $d_1$ : 12,2 mm

Maximální hloubka řezu  $S_{max}$ : 2,6 mm

Délka vyložení  $L_1$ : 63,7 mm

Celková délka  $L_{celk.}$ : 108,7 mm

**Technický popis**

Nejmenší $\varnothing$ otvoru D	17,5 mm
Vnitřní $\varnothing$ $d_1$	12,2 mm
$\varnothing$ stopky $D_s$ h6	12 mm
Provedení stopky	Weldon
Celková délka $L_{celk.}$	108,7 mm
Sada upínacích šroubů	219821 (15 IP; 3,0 Nm)
Maximální hloubka řezu $S_{max}$	2,6 mm
Délka vyložení $L_1$	63,7 mm
Pro typ destiček	02
Vnitřní chlazení	ano

Materiál frézy	tvrdokov
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Korunková fréza

---

## Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky10-dílná	219821
--	--------