

Garant**Korunková fréza (bez destičky), tvrdokov, Typ: 20XL****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	217405 20XL
GTIN	4045197216946
Třída artiklu	21Q

Popis**Provedení:**

Č. 217400 vel. 8 a vel. 11, stejně tak č. 217405 vel. 11L bez vnitřního chlazení.

Výměna nástroje: PowerCard

Vnitřní chlazení: ano

Pro typ destiček: 02

Nejmenší \varnothing otvoru D: 17,5 mm

Vnitřní \varnothing d_1 : 12,2 mm

Maximální hloubka řezu S_{max} : 2,6 mm

Celková délka $L_{celk.}$: 121,5 mm

\varnothing stopky D_s h6: 12 mm

Technický popis

Sada upínacích šroubů	219821 (15 IP; 3,0 Nm)
Nejmenší \varnothing otvoru D	17,5 mm
Vnitřní \varnothing d_1	12,2 mm
\varnothing stopky D_s h6	12 mm
Maximální hloubka řezu S_{max}	2,6 mm
Provedení stopky	válcová
Celková délka $L_{celk.}$	121,5 mm
Pro typ destiček	02
Vnitřní chlazení	ano
Hloubka závitu	62,5 mm

Materiál frézy	tvrdokov
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Korunková fréza

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky10-dílná	219821
----------------------------------------------	--------