

Garant**Korunková fréza (bez destičky), ocel, Typ: 25****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	217400 25
GTIN	4045197216892
Třída artiklu	21Q

Popis**Provedení:**

Č. 217400 vel. 8 a vel. 11, stejně tak č. 217405 vel. 11L bez vnitřního chlazení.

Výměna nástroje: PowerCard

Vnitřní chlazení: ano

Pro typ destiček: 01

Nejmenší \varnothing otvoru D: 23 mm

Vnitřní \varnothing d_1 : 16 mm

Maximální hloubka řezu S_{max} : 3,45 mm

Délka vyložení L_1 : 38,5 mm

Celková délka $L_{celk.}$: 87 mm

Technický popis

Celková délka $L_{celk.}$	87 mm
Provedení stopky	Weldon
Maximální hloubka řezu S_{max}	3,45 mm
Nejmenší \varnothing otvoru D	23 mm
\varnothing stopky D_s h6	16 mm
Sada upínacích šroubů	219822 (20 IP; 5,0 Nm)
Délka vyložení L_1	38,5 mm
Vnitřní \varnothing d_1	16 mm
Pro typ destiček	01
Vnitřní chlazení	ano

Materiál frézy	ocel
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Korunková fréza

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky10-dílná	219822
--	--------