

Garant**55° frézovací destička, TK, Chodů na palec: 14****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	217290 14
GTIN	4045197445438
Třída artiklu	21C

Popis

Frézovací destička 55° 14 Geometrie destiček: Plný profil

Použití: Vnitřní a vnější

Vnější Ø D: 16 mm

Hloubka t: 1,179 mm

Technický popis

Hloubka t	1,179 mm
Chodů na palec	14
Geometrie destiček	Plný profil
Vnější Ø D	16 mm
Počet drážek na třísky	6
Stoupání závitu	1,8 mm
Použití	Vnitřní a vnější
Typ	HB7720

Řezný materiál	TK
Druh závitů	BSW-LH
Druh závitů	BSW
Druh závitů	G
Druh závitů	G-LH
Vrcholový úhel	55 stupeň
Typ	P16
Počet břitů Z	6
Směr řezu	pravé a levé
Druh produktu	Řezná vložka pro kruhové frézování

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Hliník, plasty	vhodný	500 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	400 m/min	N
Al > 10% Si	vhodný	250 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	250 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	180 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	120 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	120 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	100 m/min	P
Ocel < 55 HRC	vhodný	60 m/min	H
Ocel < 60 HRC	vhodný	45 m/min	H
Ocel < 65 HRC	vhodný	35 m/min	H
Ocel < 67 HRC	vhodný	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	vhodný	80 m/min	S
GG(G)	vhodný	180 m/min	K

Uni	vhodný
mokrý max.	vhodný
suchý	vhodný