

**Garant****Korunková fréza (bez destičky), tvrdokov, Typ: 25XL****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	217405 25XL
GTIN	4045197216953
Třída artiklu	21Q

**Popis****Provedení:**

Č. 217400 vel. 8 a vel. 11, stejně tak č. 217405 vel. 11L bez vnitřního chlazení.

Výměna nástroje: PowerCard

Vnitřní chlazení: ano

Pro typ destiček: 01

Nejmenší  $\varnothing$  otvoru D: 23 mm

Vnitřní  $\varnothing$   $d_1$ : 16 mm

Maximální hloubka řezu  $S_{max}$ : 3 mm

Celková délka  $L_{celk.}$ : 148,58 mm

$\varnothing$  stopky  $D_s$  h6: 16 mm

**Technický popis**

Sada upínacích šroubů	219822 (20 IP; 5,5 Nm)
Provedení stopky	válcová
Maximální hloubka řezu $S_{max}$	3 mm
$\varnothing$ stopky $D_s$ h6	16 mm
Celková délka $L_{celk.}$	148,58 mm
Vnitřní $\varnothing$ $d_1$	16 mm
Nejmenší $\varnothing$ otvoru D	23 mm
Pro typ destiček	01
Vnitřní chlazení	ano
Hloubka závitů	76,25 mm

Materiál frézy	tvrdokov
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Korunková fréza

---

## Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky10-dílná	219822
--	--------