


Garant**SDMX 0903 AFEN, HB7525, Typ: ST900**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	214477 ST900
GTIN	4045197554406
Třída artiklu	21A

Popis

Provedení:

- Vyměnitelné destičky, vhodné pro vyšší řezné rychlosti a posuvy.
- Přesně slinované a broušené pro nejlepší kvalitu povrchu.
- Jemnozrnná struktura pro velkou houževnatost a odolnost proti opotřebení.

Upozornění:

Směrné hodnoty pro $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$ / $a_{p\max} = 3$ mm.

Posuv f_z na zub: 0,14 mm

Technický popis

Posuv f_z na zub	0,14 mm
Typ	ST900
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SDMX 0903 AFEN
Typ	HB7525
Řezný materiál	TK
Počet výměn/řezání	4

Druh produktu

Vyměnitelná břitová
destička pro frézování**Údaje o uživateli**

	Použití	V_c	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	360 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	255 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	215 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	omezené použití	190 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	omezené použití	170 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	omezené použití	230 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	omezené použití	150 m/min	M
GG(G)	omezené použití	160 m/min	K
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		
mokrý max.	vhodný		
mokrý min.	vhodný		
suché	vhodný		
Vzduch	vhodný		