



Akumulátorový vrtací šroubovák s příklepem, Typ: M18BPD4



Údaje o objednávce

Artikové číslo	070110 M18BPD4
GTIN	4002395004881
Třída artiklu	03L

Popis

Provedení:

- **Výkonné akumulátorové vrtací šroubováky s příklepem se 2 rychlostmi s vícestupňovým nastavením utahovacího momentu.**
- **REDLITHIUM-ION™ Red akumulátory Li-Ion se sledováním jednotlivých článků a ukazatelem stavu nabití.**
- **Robustní kovová skříň převodovky pro dlouhou životnost.**
- **Kovové rychloupínací sklíčidlo FIXTEC s aretačí vřetena.**
- **Rukojeť s potahem Softgrip pro vysoký uživatelský komfort.**
- **LED osvětlení pracovního prostoru.**
- **Bezkartáčový motor POWERSTATE™ (ne vel. M18BPD4) pro maximální stupeň účinnosti. Minimální opotřebení a až 10násobná životnost v porovnání se standardními DC motory.**
- **Elektronika REDLINK PLUS™ – ochrana proti přetížení a řízení výkonu.**

S bezúdržbovým 4pólovým DC motorem.

Výhoda:

Bezkartáčový motor POWERSTATE™.

Rozsah dodávky:

Včetně 2 Li-Ion akumulátorů, nabíječky, přepravního kufříku (HD-Box) a spony na opasek.

Upozornění:

Vhodné akumulátory a nabíječky najdete od č. 073814 – 073816, 073827 a 073840.

Příslušný sledovací modul Bluetooth naleznete pod 070103 BTT-1.

Technický popis

Napětí akumulátorů	18 V
Typ akumulátoru	Li-Ion
Označení výrobce	M18BPD-402X
Maximální vibrace dle EN s příklepovou funkcí	13 m/s ²
Maximální otáčky 2. stupně	1800 min ⁻¹
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Milwaukee typ B 18 V
Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla	1,5 - 13 mm
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do oceli	13 mm
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do dřeva	38 mm
Kapacita akumulátoru	4 Ah
Maximální otáčky 1. stupně	0 - 450 min ⁻¹
Maximální Ø vrtání do betonu	16 mm
Maximální utahovací moment	60 Nm
Maximální vibrace dle EN bez příklepové funkce	0,95 m/s ²
Obal	systemový kufřík (HD=Heavy Duty)
Počet obsažených akumulátorů	2
Konstrukce motoru	4pólový
Typické použití	Strong
Hmotnost	2,1 kg
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Vhodné pro materiál	Beton
Vhodné pro materiál	Kámen
Vhodné pro materiál	Zdivo
Druh produktu	Vrtací šroubovák s příklepem

Příslušenství

Li-Ion systém M18B5 Typ akumulátoru MB18	073816 MB18
Akumulátorová nabíječka Typ M1218FC	073840 M1218FC
Akumulátorová nabíječka Typ M1218C	073840 M1218C