

**Garant**

**90° rovinná / rohová fréza Aluking HPC, s otvorem, Ø D / počet břitů Z:  
125/8mm**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	214515 125/8
GTIN	4045197610713
Třída artiklu	21P

**Popis****Provedení:**

Tangenciální rovinná / rohová fréza **pro přesné rohy 90°**. Zčásti s vertikálně nastavitelnými břity pro nejvyšší přesnost. Precizní uložení vyměnitelné destičky sevřením upínacího čepu.

**Technický popis**

Čepový upínací šroub	219894 (OK3; 5,0 Nm)
Vhodná vyměnitelná břitová destička	BG.. 15L5..
Upínací otvor Ø	40 mm
Ø břitu D <sub>c</sub>	125 mm
Seřizovací šroub	219892
Celková délka L <sub>celk.</sub>	63 mm
Upínací čepy	219893
Břity nastavitelné	2

Počet břitů Z	8
Provedení stopky	s otvorem
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Použití frézy	Rohové frézování
Dělení břitů	nestejně
Vnitřní chlazení	ano
Strategie obrábění	HPC
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Rohová fréza

---

## Příslušenství

Upínací čepy	219893
Čepový upínací šroub	219894
Seřizovací šroub	219892