

**BDMT 11T320 ER-JT, PR1225, Typ: ST1400****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 227340 ST1400 |
| GTIN | 4960664609390 |
| Třída artiklu | 25A |

Popis**Upozornění:**

Směrné hodnoty pro $a_e = 0,3 \times D$. Přesných 90° do $a_p = 5,5$ mm.

Rohový rádius: 2 mm

Posuv f_z na zub: 0,07 – 0,11 mm

Technický popis

| | |
|--------------------------------------|--|
| Typ | ST1400 |
| Posuv f_z na zub | 0,07 – 0,11 mm |
| Rohový rádius | 2 mm |
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | BDMT 11T320 ER-JT |
| Typ | PR1225 |
| Řezný materiál | TK |
| Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro frézování |

Údaje o uživateli

| | Použití | V_c | Kód ISO |
|-------------------------------|-----------------|----------------------|----------------|
| Ocel < 500 N/mm ² | vhodný | 200 m/min | P |
| Ocel < 750 N/mm ² | vhodný | 180 m/min | P |
| Ocel < 900 N/mm | vhodný | 180 m/min | P |
| Ocel < 1100 N/mm ² | vhodný | 140 m/min | P |
| Ocel < 1400 N/mm | vhodný | 140 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | vhodný | 180 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | vhodný | 180 m/min | M |
| mokrý max. | omezené použití | | |
| mokrý min. | omezené použití | | |
| suché | vhodný | | |
| Vzduch | vhodný | | |