



## Rohová fréza 90° MECH11, stopka Weldon, Ø D / Zef: 40/4mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	227453 40/4
GTIN	4960664526345
Třída artiklu	250

### Popis

#### Provedení:

Vroubkované vyměnitelné břitové destičky pro snížené řezné síly a vibrace. Je dosahováno srovnatelně větší šířky záběru  $a_e$  při stejné hloubce řezu  $a_p$ . Tím se zvýší produktivita i na strojích s nižším výkonem.

### Technický popis

Šroub pro vyměnitelné destičky	229708 (T8; 1,2 Nm)
Maximální hloubka řezu $a_{p \max}$	55 mm
Ø břitu $D_c$	40 mm
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	126 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	BDMT 11T308
Vhodná vyměnitelná břitová destička	BDMT 11T308
Délka vyložení $L_1$	64 mm
Ø stopky $D_s$ h6	32 mm
Efektivní počet břitů $Z_{\text{eff}}$	4
Počet vyměnitelných břitových destiček	24
Provedení stopky	stopka Weldon
Úhel nastavení $\kappa$	90 stupeň
Použití frézy	rohové frézování

Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Rohová fréza

---

## Příslušenství

Upínací šroub	229708
---------------	--------