


Garant**BGHX 15L5 PCFR, HU7810, Typ: ALU****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	214525 ALU
GTIN	4045197608130
Třída artiklu	21B

Popis**Provedení:**

Přesně broušené tvrdokovové vyměnitelné břitové destičky, ideální pro obrábění tenkostěnných hliníkových materiálů.

Upozornění:

Směrné hodnoty pro $a_e = 1 \times D$ / $a_p = 5$ mm, $a_{p,max} = 10$ mm.

Posuv f_z na zub: 0,25 mm

Technický popis

Typ	ALU
Posuv f_z na zub	0,25 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	BGHX 15L5 PCFR
Typ	HU7810
Řezný materiál	TK
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník, plasty	vhodný	750 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	750 m/min	N
Al > 10% Si	vhodný	300 m/min	N
mokrý max.	vhodný		
suché	vhodný		