

Garant**90° frézovací destička, HB7720, Maximální hloubka frézování S_{max} : 1,5mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	217490 1,5
GTIN	4045197217479
Třída artiklu	21C

Technický popis

Maximální hloubka frézování S_{max}	1,5 mm
Tloušťka destičky E	3 mm
Počet břitů Z	3
Typ	03
Vnější \varnothing D	10,6 mm
Typ	HB7720
Druh produktu	Řezná vložka pro kruhové frézování

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Hliník, plasty	vhodný	600 m/min	N

Hliník (krátké třísky)	vhodný	500 m/min	N
Al > 10% Si	vhodný	400 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	260 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	220 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	180 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	100 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	80 m/min	P
Ocel < 55 HRC	omezené použití	60 m/min	H
Ocel < 60 HRC	omezené použití	45 m/min	H
Ocel < 65 HRC	omezené použití	35 m/min	H
Ocel < 67 HRC	omezené použití	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	omezené použití	130 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	omezené použití	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	vhodný	100 m/min	S
GG(G)	omezené použití	120 m/min	K
Uni	vhodný		
mokrý max.	vhodný		
suché	omezené použití		