

**Garant**

**Frézovací destička pro pojistné drážky bez sražení hrany, HB7720, Jmenovitý rozměr tloušťky kroužku: 1,1 mm**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	217458 1,1
GTIN	4045197217257
Třída artiklu	21C

**Technický popis**

Šířka drážky W $-0,03$	1,18 mm
Hloubka t	0,9 mm
Jmenovitý rozměr tloušťky kroužku	1,1 mm
Rádus R	0,3 mm
Typ	HB7720
Vnější Ø D	17,5 mm
Tloušťka E	3,5 mm
Typ	02
Počet břitů Z	3
Druh produktu	Řezná vložka pro kruhové frézování

## Údaje o uživateli

	Použití	$V_c$	Kód ISO
Hliník, plasty	vhodný	600 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	500 m/min	N
Al > 10% Si	vhodný	400 m/min	N
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	260 m/min	P
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	220 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	180 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	100 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	80 m/min	P
Ocel < 55 HRC	vhodný	60 m/min	H
Ocel < 60 HRC	vhodný	45 m/min	H
Ocel < 65 HRC	vhodný	35 m/min	H
Ocel < 67 HRC	vhodný	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	130 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	100 m/min	S
GG(G)	vhodný	120 m/min	K
Uni	vhodný		
mokrý max.	vhodný		
suché	vhodný		