

**Rohová fréza 90° MECH11, stopka Weldon, Ø D / Zef: 50/4mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	227453 50/4
GTIN	4960664526369
Třída artiklu	250

Popis**Provedení:**

Vroubkované vyměnitelné břitové destičky pro snížené řezné síly a vibrace. Je dosahováno srovnatelně větší šířky záběru a_e při stejné hloubce řezu a_p . Tím se zvýší produktivita i na strojích s nižším výkonem.

Technický popis

Ø stopky D_s h6	40 mm
Celková délka $L_{celk.}$	147 mm
Efektivní počet břitů Z_{eff}	4
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	BDMT 11T308
Maximální hloubka řezu $a_{p max}$	64 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	229708 (T8; 1,2 Nm)
Vhodná vyměnitelná břitová destička	BDMT 11T308
Délka vyložení L_1	75 mm
Ø břitu D_c	50 mm
Počet vyměnitelných břitových destiček	28
Provedení stopky	stopka Weldon
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Použití frézy	rohové frézování

Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Rohová fréza

Příslušenství

Upínací šroub	229708
---------------	--------