

Garant

**90° rovinná / rohová fréza Aluking HPC, s otvorem, Ø D / počet břitů Z:
50/3mm**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	214515 50/3
GTIN	4045197610676
Třída artiklu	21P

Popis**Provedení:**

Tangenciální rovinná / rohová fréza **pro přesné rohy 90°**. Zčásti s vertikálně nastavitelnými břity pro nejvyšší přesnost. Precizní uložení vyměnitelné destičky sevřením upínacího čepu.

Technický popis

Čepový upínací šroub	219894 (OK3; 5,0 Nm)
Upínací otvor Ø	22 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	BG.. 15L5..
Ø břitu D _c	50 mm
Upínací čepy	219893
Celková délka L _{celk.}	40 mm
Počet břitů Z	3
Provedení stopky	s otvorem

Úhel nastavení k	90 stupeň
Použití frézy	Rohové frézování
Dělení břitů	nestejně
Vnitřní chlazení	ano
Strategie obrábění	HPC
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Rohová fréza

Příslušenství

Čepový upínací šroub	219894
Seřizovací šroub	219892
Upínací čepy	219893