

Garant**90° frézovací destička, HB7720, Maximální hloubka frézování S_{max} : 2,5mm**

Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 217490 2,5 |
| GTIN | 4045197217486 |
| Třída artiklu | 21C |

Technický popis

| | |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| Maximální hloubka frézování S_{max} | 2,5 mm |
| Tloušťka destičky E | 5 mm |
| Počet břitů Z | 3 |
| Typ | 02 |
| Vnější \varnothing D | 17,5 mm |
| Typ | HB7720 |
| Druh produktu | Řezná vložka pro kruhové frézování |

Údaje o uživateli

| | Použití | V_c | Kód ISO |
|----------------|---------|-----------|---------|
| Hliník, plasty | vhodný | 600 m/min | N |

| | | | |
|-------------------------------|-----------------|-----------|---|
| Hliník (krátké třísky) | vhodný | 500 m/min | N |
| Al > 10% Si | vhodný | 400 m/min | N |
| Ocel < 500 N/mm ² | vhodný | 260 m/min | P |
| Ocel < 750 N/mm ² | vhodný | 220 m/min | P |
| Ocel < 900 N/mm | vhodný | 180 m/min | P |
| Ocel < 1100 N/mm ² | vhodný | 100 m/min | P |
| Ocel < 1400 N/mm | vhodný | 80 m/min | P |
| Ocel < 55 HRC | omezené použití | 60 m/min | H |
| Ocel < 60 HRC | omezené použití | 45 m/min | H |
| Ocel < 65 HRC | omezené použití | 35 m/min | H |
| Ocel < 67 HRC | omezené použití | 30 m/min | H |
| INOX < 900 N/mm ² | omezené použití | 130 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | omezené použití | 120 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | vhodný | 100 m/min | S |
| GG(G) | omezené použití | 120 m/min | K |
| Uni | vhodný | | |
| mokrý max. | vhodný | | |
| suché | omezené použití | | |