

**Rohová fréza 90° MECH11, s otvorem, Ø D / Zef: 40/4mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	227455 40/4
GTIN	4960664526390
Třída artiklu	250

Popis**Provedení:**

Vroubkované vyměnitelné břitové destičky pro snížené řezné síly a vibrace. Je dosahováno srovnatelně větší šířky záběru a_e při stejné hloubce řezu a_p . Tím se zvýší produktivita i na strojích s nižším výkonem.

Technický popis

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	BDMT 11T308
Celková délka $L_{celk.}$	50 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	BDMT 11T308
Maximální hloubka řezu $a_{p max}$	37 mm
Ø břitu D_c	40 mm
Upínací otvor Ø	16 mm
Efektivní počet břitů Z_{eff}	4
Šroub pro vyměnitelné destičky	229708 (T8; 1,2 Nm)
Počet vyměnitelných břitových destiček	16
Provedení stopky	s otvorem

Úhel nastavení k	90 stupeň
Použití frézy	rohové frézování
Vnitřní chlazení	ne
Druh produktu	Rohová fréza

Příslušenství

Upínací šroub	229708
---------------	--------