

**Garant**

**90° rovinná / rohová fréza Aluking HPC, s otvorem, Ø D / počet břitů Z:  
63/4mm**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	214515 63/4
GTIN	4045197610683
Třída artiklu	21P

**Popis****Provedení:**

Tangenciální rovinná / rohová fréza **pro přesné rohy 90°**. Zčásti s vertikálně nastavitelnými břity pro nejvyšší přesnost. Precizní uložení vyměnitelné destičky sevřením upínacího čepu.

**Technický popis**

Celková délka L <sub>celk.</sub>	40 mm
Čepový upínací šroub	219894 (OK3; 5,0 Nm)
Seřizovací šroub	219892
Ø břitu D <sub>c</sub>	63 mm
Upínací otvor Ø	22 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	BG.. 15L5..
Upínací čepy	219893
Břity nastavitelné	1

Počet břitů Z	4
Provedení stopky	s otvorem
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Použití frézy	Rohové frézování
Dělení břitů	nestejně
Vnitřní chlazení	ano
Strategie obrábění	HPC
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Rohová fréza

## Příslušenství

Čepový upínací šroub	219894
Upínací čepy	219893
Seřizovací šroub	219892