



## Rohová fréza 90° MEC11T, stopka Weldon, Ø D / počet břitů Z: 16/2mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	227305 16/2
GTIN	4960664406517
Třída artiklu	250

### Popis

#### Popis:

MEC11T typ frézy s vyšší stabilitou díky nižšímu počtu břitů než MECX. Díky tomu je možný zvýšený posuv na jednotlivý zub.

### Technický popis

Celková délka $L_{\text{celk.}}$	68 mm
Délka vyložení $L_1$	25 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	229708 (T8; 1,2 Nm)
Maximální hloubka řezu $a_{p \text{ max}}$	10 mm
Ø břítu $D_c$	16 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	BD.. 11T3
Ø stopky $D_s$ h6	16 mm
Počet břitů Z	2
Délka šikmého zanořování L pro $\alpha_{\text{max}}$	9 mm
Vrtací kruhové frézování Ø $D_{\text{max}}$	30 mm
Vrtací kruhové frézování Ø $D_{\text{min}}$	26 mm
Úhel šikmého zanořování $\alpha_{\text{max}}$	1,27 stupeň
Ø $D_3$	10 mm

Provedení stopky	stopka Weldon
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Rohové frézování
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Rohová fréza

---

## Příslušenství

Upínací šroub	229708
---------------	--------