

Garant**60° frézovací destička, HB7720, Stoupání: 1,5mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	217500 1,5
GTIN	4045197217509
Třída artiklu	21C

Popis

Upozornění:
55° destičky na poptávku.

Technický popis

Pro závit \geq	M16
Tloušťka destičky E	2,34 mm
Hloubka t	0,864 mm
Geometrie destiček	Plný profil
Vnější \varnothing D	10,6 mm
Počet drážek na třísky	3
Stoupání závitu	1,5 mm
Použití	Vnitřní
Typ	HB7720
Řezný materiál	TK

Druh závitů	M
Druh závitů	MF
Druh závitů	M-LH
Druh závitů	MF-LH
Vrcholový úhel	60 stupeň
Typ	03
Počet břitů Z	3
Směr řezu	pravé a levé
Druh produktu	Řezná vložka pro kruhové frézování

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Hliník, plasty	vhodný	600 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	500 m/min	N
Al > 10% Si	vhodný	400 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	260 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	220 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	180 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	100 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	80 m/min	P
Ocel < 55 HRC	omezené použití	60 m/min	H
Ocel < 60 HRC	omezené použití	45 m/min	H
Ocel < 65 HRC	omezené použití	35 m/min	H
Ocel < 67 HRC	omezené použití	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	omezené použití	130 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	omezené použití	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	vhodný	100 m/min	S
GG(G)	omezené použití	120 m/min	K
Uni	vhodný		

mokrý max.	vhodný
suchý	omezené použití