



## Rohová fréza 90° MEC11T, stopka Weldon, Ø D / počet břitů Z: 16/2Lmm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	227305 16/2L
GTIN	4960664406500
Třída artiklu	250

### Popis

#### Popis:

MEC11T typ frézy s vyšší stabilitou díky nižšímu počtu břitů než MECX. Díky tomu je možný zvýšený posuv na jednotlivý zub.

### Technický popis

Maximální hloubka řezu $a_{p\ max}$	10 mm
Ø stopky $D_s$ h6	12 mm
Ø břitu $D_c$	16 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	229708 (T8; 1,2 Nm)
Celková délka $L_{celk.}$	68 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	BD.. 11T3
Délka vyložení $L_1$	23 mm
Počet břitů Z	2
Délka šikmého zanořování L pro $\alpha_{max}$	9 mm
Vrtací kruhové frézování Ø $D_{max}$	30 mm
Vrtací kruhové frézování Ø $D_{min}$	26 mm
Úhel šikmého zanořování $\alpha_{max}$	1,27 stupeň
Ø $D_3$	10 mm

Provedení stopky	stopka Weldon
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Rohové frézování
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Rohová fréza

---

## Příslušenství

Upínací šroub	229708
---------------	--------