

**Rohová fréza 90° MEC11T, se závitem, Ø D / počet břitů Z: 20/3mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	227315 20/3
GTIN	4960664672912
Třída artiklu	250

Popis**Popis:**

MEC11T typ frézy s vyšší stabilitou díky nižšímu počtu břitů než MECX. Díky tomu je možný zvýšený posuv na jednotlivý zub.

Technický popis

Vhodná vyměnitelná břitová destička	BD.. 11T3
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	30 mm
Upínací závit M	M10
Maximální hloubka řezu $a_{p \text{ max}}$	10 mm
Ø břitu D_c	20 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	229708 (T8; 1,2 Nm)
Počet břitů Z	3
Vrtací kruhové frézování Ø D_{max}	38 mm
Vrtací kruhové frézování Ø D_{min}	34 mm
Úhel šikmého zanořování α_{max}	0,88 stupeň
Délka šikmého zanořování L pro α_{max}	13 mm
Ø D_3	14 mm
Provedení stopky	se závitem

Úhel nastavení k	90 stupeň
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Rohové frézování
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Rohová fréza

Příslušenství

Upínací šroub	229708
---------------	--------