

**Garant**

**Závětová fréza s vyměnitelnou destičkou, stopka Weldon, Užiténý Ø DW / délka vyložení L1: 30/92mm**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	218000 30/92
GTIN	4045197411860
Třída artiklu	21R

**Popis****Použití:**

- Pro válcové vnitřní a vnější závity; další vyměnitelné destičky a nosné nástroje na poptávku.
- Pro závity v průchozích a ve slepých otvorech.
- Použitelné univerzálně pro levé a pravé závity.
- Žádné problémy s třískami, protože vznikají pouze krátké třísky.
- Malý tlak při řezání.

**Upozornění:**

Provedení s dvojitou upínací plochou HB.

**Technický popis**

Ø stopky D <sub>s</sub>	25 mm
Velikost destiček	27
Délka vyložení L <sub>1</sub>	92 mm
Užitečný Ø D	30 mm
Upínací šroub	219925
Počet břitů Z	1
Počet drážek na třísky	1
Celková délka L	150 mm
Provedení stopky	stopka Weldon

Použití při způsobu vrtání	slepý otvor
Použití při způsobu vrtání	Průchozí otvor
Směr řezu	vlevo a vpravo
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Zavitova freza

---

## Příslušenství

Upínací šroub	219925
---------------	--------