

**Garant****Vysokovýkonná závitová fréza, stopka Weldon, Užitený Ø D / délka vyložení L1: 17/26mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	218050 17/26
GTIN	4045197411785
Třída artiklu	21R

**Popis****Provedení:****Závitová fréza HPC pro zkrácenou dobu obrábění.****Použití:**Použitelné univerzálně **pro pravé a levé vnější a vnitřní závity**. Pro **obrábění průchozích a slepých otvorů**.**Upozornění:**

Fréza č. 218050 vel. 17/26 a 17/36 vhodná pro stoupání do 2,5 mm (včetně). Fréza č. 218050 vel. 30/65 vhodná pro stoupání &lt; 5.

**Technický popis**

Velikost destiček	25
Ø stopky D <sub>s</sub>	25 mm
Délka vyložení L <sub>1</sub>	26 mm
Užitečný Ø D	17 mm
Celková délka L <sub>celk.</sub>	85 mm
Fixační šroub	219926
Počet břitů Z	2
Počet drážek na třísky	2
Provedení stopky	stopka Weldon

Použití při způsobu vrtání	slepý otvor
Použití při způsobu vrtání	Průchozí otvor
Směr řezu	vlevo a vpravo
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Zavitova freza

---

## Příslušenství

Upínací šroub	219926
---------------	--------