

**Garant****Závětová fréza s vyměnitelnou destičkou, stopka Weldon, Užiténý Ø DW / délka vyložení L1: 17/22mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	218000 17/22
GTIN	4045197411822
Třída artiklu	21R

## Popis

### Použití:

- Pro válcové vnitřní a vnější závity; další vyměnitelné destičky a nosné nástroje na poptávku.
- Pro závity v průchozích a ve slepých otvorech.
- Použitelné univerzálně pro levé a pravé závity.
- Žádné problémy s třískami, protože vznikají pouze krátké třísky.
- Malý tlak při řezání.

## Technický popis

Upínací šroub	279810 5
Délka vyložení L <sub>1</sub>	22 mm
Velikost destiček	16
Ø stopky D <sub>s</sub>	16 mm
Užitečný Ø D	17 mm
Počet břitů Z	1
Počet drážek na třísky	1
Celková délka L	90 mm
Provedení stopky	stopka Weldon
Použití při způsobu vrtání	slepý otvor

Použití při způsobu vrtání	Průchozí otvor
Směr řezu	vlevo a vpravo
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Zavitova freza