


Garant**Závitová vyměnitelná frézovací destička pro vnitřní a vnější závity 55°, TK,
Chodů na palec: 19****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	218020 19
GTIN	4045197412324
Třída artiklu	21D

Popis**Provedení:**

Stabilní vyměnitelná destička. **Použitelná 2x.**

- **Široký rozsah použití díky optimalizované univerzální geometrii lamače třísek.**
- **Vysoká přesnost opakování.**

Použití:

Pro vnitřní a vnější závity 55° dle normy B.S84: 1956, DIN 259, ISO 228/1:1982. Třída tolerance Medium Class A.

Posuv f_z v INOXu < 900 N/mm²: 0,05 mm

Technický popis

Vnitřní / vnější použití	vnitřní
Vnitřní / vnější použití	vnější
Chodů na palec	19
Stoupání závitu	1,336 mm
Počet břitů Z	7
Typ	HB7720

Řezný materiál	TK
Druh závitu	BSP
Druh závitu	BSP-LH
Druh závitu	BSW
Druh závitu	BSW-LH
Druh závitu	G
Druh závitu	G-LH
Vrcholový úhel	55 stupeň
Velikost destiček	11 mm
Posuv f_z v oceli $< 1100 \text{ N/mm}^2$	0,1 mm
Posuv f_z v INOXu $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,05 mm
Směr řezu	pravé a levé
Druh produktu	Řezná vložka pro frézování

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Hliník, plasty	omezené použití	140 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	120 m/min	N
Al $> 10\% \text{ Si}$	vhodný	80 m/min	N
Ocel $< 500 \text{ N/mm}^2$	vhodný	120 m/min	P
Ocel $< 750 \text{ N/mm}^2$	vhodný	110 m/min	P
Ocel $< 900 \text{ N/mm}$	vhodný	100 m/min	P
Ocel $< 1100 \text{ N/mm}^2$	vhodný	80 m/min	P
Ocel $< 1400 \text{ N/mm}$	omezené použití	60 m/min	P
INOX $< 900 \text{ N/mm}^2$	omezené použití	80 m/min	M
INOX $> 900 \text{ N/mm}^2$	omezené použití	70 m/min	M
GG(G)	omezené použití	70 m/min	K
CuZn	vhodný	120 m/min	N
Uni	vhodný		

mokrý max.

vhodný