

**Garant**

**Závětová fréza s vyměnitelnou destičkou, stopka Weldon, Užiténý Ø DW / délka vyložení L1: 20/43mm**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	218000 20/43
GTIN	4045197411839
Třída artiklu	21R

**Popis****Použití:**

- Pro válcové vnitřní a vnější závity; další vyměnitelné destičky a nosné nástroje na poptávku.
- Pro závity v průchozích a ve slepých otvorech.
- Použitelné univerzálně pro levé a pravé závity.
- Žádné problémy s třískami, protože vznikají pouze krátké třísky.
- Malý tlak při řezání.

**Technický popis**

Upínací šroub	279810 5
Velikost destiček	16
Ø stopky D <sub>s</sub>	20 mm
Užitečný Ø D	20 mm
Délka vyložení L <sub>1</sub>	43 mm
Počet břitů Z	1
Počet drážek na třísky	1
Celková délka L	95 mm
Provedení stopky	stopka Weldon
Použití při způsobu vrtání	slepý otvor

Použití při způsobu vrtání	Průchozí otvor
Směr řezu	vlevo a vpravo
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Zavitova freza