


Garant

**Závitová vyměnitelná frézovací destička pro vnitřní závit 60°, HB7720,
Stoupání: 0,5mm**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	218005 0,5
GTIN	4045197411891
Třída artiklu	21D

Popis**Provedení:**

Stabilní vyměnitelná destička. **Použitelná 2x.**

- **Široký rozsah použití díky optimalizované univerzální geometrii lamače třísek.**
- **Vysoká přesnost opakování.**

Použití:

Pro metrické vnitřní závit dle DIN / ISO (DIN 13) třída tolerance 6H.

Technický popis

Vnitřní / vnější použití	Vnitřní
Plný profil	ano
Stoupání závitu	0,5 mm
Počet břitů Z	20
Typ	HB7720
Řezný materiál	TK
Druh závitu	M
Druh závitu	M-LH

Druh závitů	MF
Druh závitů	MF-LH
Vrcholový úhel	60 stupeň
Velikost destiček	11 mm
Posuv f_z v oceli < 1100 N/mm ²	0,1 mm
Posuv f_z v INOXu < 900 N/mm ²	0,05 mm
Směr řezu	pravé a levé
Druh produktu	Řezná vložka pro frézování

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Hliník, plasty	omezené použití	140 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	120 m/min	N
Al > 10% Si	vhodný	80 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	120 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	110 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	100 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	80 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	omezené použití	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	omezené použití	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	omezené použití	70 m/min	M
GG(G)	omezené použití	70 m/min	K
CuZn	vhodný	120 m/min	N
Uni	vhodný		
mokrý max.	vhodný		